

# スーパーC 連結金具



●グレーチング兼穴

鋼製床の更なるコストダウンを実現する新金具が登場！

- ・鋼製床本体の使用面積を約**7%**低減。
- ・鋼製床受梁スパンの拡大により鉄骨梁材を**コストダウン**。



上面から取り付けるタイプです

敷設現場の状況により2種類の形状をご用意

GOLDEN POWER BACK 物流の今と未来を創る 双福鋼器株式会社



M-1タイプ

40・60高さ兼用

柄合わせに最適



M-2タイプ

左右の柄を  
合わせにくい場所に最適

双福鋼器株式会社

<http://soufuku.com>

大阪支店 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2丁目4番25号 TEL06-6745-7871(代)  
東京支店 〒135-0046 東京都江東区牡丹1丁目15番5号Point STビル5階 TEL03-5646-6771(代)  
本社:三重工場 〒518-1155 三重県伊賀市治田2506番地の23 TEL0595-20-9800(代)

ボルトを回すだけで  
がっちり固定！  
斬新な「カラクリ機構」



この状態で仮置き



ボルトを回すことで自動的に  
締付けプレートが旋回し飛び出す。  
更に回すことで上昇し固定。



ボルトを逆回転すれば締付け  
プレートが下降し本体内に収納。  
取り外しが可能に。

【本体金具・締付けプレート部材 Data】

- ・材質: ZAM®
- ・仕様: メッキ付着量=K27
- ・処理: クロメート(A)処理
- ・JIS規格: G3323 SGMHC-SAX K27



締付けプレート



本体金具



POWER 双福鋼器株式会社

【固定用ボルトData】

- ・材質: ステンレス ダクロ処理付き
- ・使用ビット: +③
- ・サイズ: M8×60L ナヘ頭 十字穴
- ・締付け推奨トルク: 12.5N/m
- ・SUS XM-7



POWER 双福鋼器株式会社

【緩み止めData】

- ・材質: エポキシ樹脂
  - ・固着方式: プレコートボルトメック加工
  - ・商品型番: TB2446
- マイクロカプセル化した反応性固着剤をボルトに塗布(上記青色部)し、ネジを締結する際にマイクロカプセルが破壊され固着剤が急速に重合硬化する。(24時間～48時間で完全硬化)

双福鋼器株式会社

<http://soufuku.com>

大阪支店 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2丁目4番25号 TEL06-6745-7871(代)  
 東京支店 〒135-0046 東京都江東区牡丹1丁目15番5号Point STビル5階 TEL03-5646-6771(代)  
 本社:三重工場 〒518-1155 三重県伊賀市治田2506番地の23 TEL0595-20-9800(代)