

品番の表示

## MSL-66M5-S

— スタイル表示 S:単体型 C:増連型

中量  
スタンダード棚

L:300kgタイプ  
H:500kgタイプ

|            |         |         |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 高さ (H)     | 4:1200% | 5:1500% | 6:1800% | 7:2100% | 8:2400% |
| 間口 (W)     | 3:900%  | 4:1200% | 5:1500% | 6:1800% |         |
| 奥行 (D)     | R:330%  | S:480%  | M:620%  | K:700%  |         |
|            | E:770%  | L:910%  | T:1200% | W:1490% |         |
| 棚板段数 (天地共) |         |         |         |         |         |

### より堅牢に、より安全に、より頑強に。

- 間口棧はボルト式です。奥行きに筋交を取付けることでより堅牢にします。
- 中間棚は50mmピッチにてボルトレス仕様のため段替え等が容易です。
- 豊富な奥行バリエーション。(実寸は表示△40mm)  
330・480・620・700・770・910・1200・1490(単位mm)




### オプション

受注生産品

#### 金網タイプ (シルバーメッキ) インシュロックタイ付

収納品の落下を防止します。金網なので明るく見通しやすくなります。




#### 落下防止バー



- 積載商品の落下防止に。
- ワンタッチで上下に動かせるので積載時のスムーズな出し入れが可能です。


標準寸法図  
m/m

〈間口寸法〉



900・1200・1500・1800(芯~芯)

〈奥行寸法〉



330・480・620・700  
770・910・1200・1490(外寸)

間口有効寸法は W△60 m/m

奥行有効寸法は D△40 m/m

#### 標準塗装色 (マンセル値)



ライトグリーン色  
(10GY 6/2)


ホワイトグレー色  
(2.5PB 8.5/1)

※印刷物のため実際の色とは異なる場合がございます。

共通

#### 抜群の経済性

2台目以降は、高さ・奥行が同じであれば支柱を兼用できるので経済性に優れています。



単体型

増連型

#### 300kg/段と500kg/段の違い

棚板に補強棧を入れることにより耐荷重300kg/段の棚板を耐荷重500kg/段に変更できます。



300kg/段 棚板

補強棧追加で  
500kg/段へ!

# 様々な保管用途に対応する中量ラックシリーズ タイプ別 用途別

## 中量ピッキングラック 300kg・500kg段荷重

受注  
生産品



### 先入れ先出しシステム用ラック

- 背面より商品を投入し、前面から取り出すタイプです。
- ローラー長は投入数に応じて対応いたします。
- 食品・医薬品など様々な業種で活躍します。

## 中量移動ラック (ハンドル式)

受注  
生産品



### 高収納・省スペースラック

- ハンドル廻すことにより、通路を削減できます。
- 固定ラックの収納数で約 1/3 の省スペース化を実現します。
- スムーズな回転により移動がラクラク。

## 中量高層ラック

受注  
生産品



### 高層保管にて収納数アップ

- 中量ラックをベースに高層化したものです。
- 製法特許の角パイプ支柱にて堅牢な高層化に対応可能です。

## 中量タイヤラック

受注  
生産品



### タイヤ専用保管棚の定番

- 中量スタンダード棚をベースに棚板をパイプに変更したものです。
- 奥行の設定も収納物に応じて対応可能です。

### ⚠️ 安全にご使用頂けるよう下記の事項にご注意をお願いいたします。

- ラックに登ったり、寄りかかったりしないでください。  
(ラックが転倒して負傷したり、変形する場合があります)
- 危険物(薬品、引火物等)等を収納の際は、安全対策を講じてください。
- 衝撃を与えるような載せ方をしないでください。  
(棚が破損したり、荷物が落下する場合があります)
- ボルト・ナットのゆるみや、ラックの異常を見つけたら使用を中止してください。
- ★ 備え付けについてはできるだけ専門業者にて、行われるようお勧めします。

双福鋼器株式会社

<http://www.soufuku.com>

〒518-1155 三重県伊賀市治田宇鳥屋ヶ尾2506番地の23 TEL0595 (20) 9800(代)